

piPREMIUM upgrade kit C21-100

Numer części: 0200330



- Zestaw typu "plug-and-play" dla szybkiej wymiany pompy Maxi L i modułu górnego.
- Opatentowana technologia COAX®.
- Montaż boczny dla ograniczenia wysokości.
- Wysoki przepływ podciśnienia.
- Kompaktowa budowa i niska waga.
- Niski poziom generowanego hałasu.
- Modułowa konstrukcja.
- Dołączone zawory pneumatyczne sprężonego powietrza dla zbiornika "air shock" i płyta montażowa dla serii C.


Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, ASTM 316L, Nityl (NBR), PA, PP, SS
Maksymalna temperatura.	°C	60
Minimalna temperatura	°C	0
Waga minimalna	g	9000
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.7
Poziom hałasu, maksymalny	dBA	77
Poziom hałasu, minimalny	dBA	69
Optymalne ciśnienie zasilania, maks.	MPa	0.6
Optymalne ciśnienie zasilania, min.	MPa	0.4
Próżnia, maksymalna	-kPa	75
Próżnia, minimalna	-kPa	60

Wydajność

Ciśnienie podawania	Zużycie powietrza	Przepływ podciśnienia (NI/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa)														Maks. podciśnienie
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	kPa	
0.4	5	20	11.6	7.6	4.8	3.2	1.6	0.4	0	0	0	0	0	0	≥60	
0.5	6	22.8	13.2	8.8	5.6	3.4	2.5	1.4	0.72	0	0	0	0	0	≥70	
0.6	7	24	14	10.4	6.8	3.6	2.4	2	1.4	0	0	0	0	0	≥75	

Rysunki wymiarowe



Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Tolerancja i dokładność:

- Tolerancja ciśnienia zasilania ±0,02 MPa [2,9 psi]
- Dokładność przepływu próżni/czasu ewakuacji ±10%.

Akcesoria

0104490 | Reduktor piFLOW®p 1/2" 100-400

0129790 | Zestaw do montażu naściennego pomp piPREMIUM 100-400

0201649 | Zestaw serwisowy do pomp piFLOW®