


piSAVE® onoff o małej histerezie

Numer części: 0118100



- Niezależny, pneumatyczny układ oszczędzania powietrza dla pomp próżniowych.
- Regulowany zawór podciśnienia 2/2 NO.
- Dostępny z dużą histerezą do przenoszenia przedmiotów i małą histerezą dla procesów aplikacji.
- Vacustat jest zalecany dla pomp próżniowych w szczelnych systemach.
- Pompa próżniowa musi być wyposażona w zawór zwrotny.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, CuZn, Nitryl (NBR), PA, SS
Maksymalna temperatura.	°C	60
Minimalna temperatura	°C	0
Waga minimalna	g	103
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.6
Przepływ	l/s	7.3
Funkcja zaworu	-	NO
Optymalne ciśnienie zasilania, maks.	MPa	0.7
Optymalne ciśnienie zasilania, min.	MPa	0.17
Histereza	kPa	3.5 ±2.5
Żywotność, cykle	-	10000000
Maksymalny zakres sygnałów	-kPa	99
Minimalny zakres sygnałów	-kPa	15
Wysokość	mm	89.1
Długość	mm	16.5
Szerokość	mm	44

